

Gabinete Marco Giratorio 22 UR



Descripción

OPGAPIMG022OSH

El Gabinete de marco giratorio con profundidad de 600 mm está diseñado para alojar equipos de telecomunicaciones o eléctricos con medidas estándar de 19". Cuenta con riel de montaje giratorio el cual funciona como una puerta, y permite abrir y acceder a la parte trasera de los equipos para la organización del cableado o mantenimiento. El riel giratorio cuenta con un organizador vertical de 22 UR, para la administración del cableado.

Características

- Paneles laterales abatibles.
- Puerta frontal y trasera con llave de seguridad.
- Ranuras para ventilación.
- Acceso para cableado en la parte inferior y superior.
- Estructura de 2 postes.
- Compatible con accesorios de 19".
- Cuenta con organizador vertical.
- Tornillo de puesta a tierra.
- Ruedas o patas fijas como accesorio.
- Disponible en 42UR.

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Material | Acero rolado en frío |
| Color | Negro |
| Espesor | Rieles: 2.0 mm Paneles: 1.1 mm Otros: 1.2 mm |
| Peso | 90 kg |
| Capacidad de carga (estática) | 80 kg |
| Montaje | 19" |
| Dimensiones internas | Ancho: 19" Alto: 22UR (20 unidades usables) |
| Dimensiones externas | Ancho: 800 mm Alto: 1110 mm Profundo: 600 mm |
| Paneles laterales | 1 en cada lado (desmontables) |
| Riel de montaje | 2 piezas |
| Puerta frontal | Cristal templado 5 mm |
| Puerta trasera | Lámina de acero 1 sección. |
| Consideraciones | El equipo a instalar tiene que tener una profundidad menor a 40 cm. |
| Estándares | |
| EIA-310 | IEC 60297-2 |
| DIN41494 PARTE 1 | DIN41494 PARTE 7 |
| RoHS | |

Nota: El equipo a instalar debe tener una profundidad menor a 40 cm.

Gabinete Marco Giratorio 22 UR



Marco giratorio

Permite abrir y acceder de manera más sencilla a la parte trasera de los equipos para su administración y mantenimiento.



Productos relacionados

1. OPDIRA1UV - Distribuidor de fibra óptica
2. OPGAVO2042 - Ventilador para gabinete
3. OPGAVP4042 - Ventilador para gabinete
4. OPGALA22X306I - Lámpara
5. OPGABC1906 - Barra de contactos
6. OPRACHMO2U- Charola de 2 UR de monitor



1



2



3



4



5



6